



# TRACEELAC

## SNELDROGENDE, SILICONENVRIJE, BLAUWE AFTEKENLAK



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende, siliconenvrije, blauwe aftekenlak.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het aftekenen van metalen. Tevens geschikt als contact-, toucheer- en merklak.

### EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Siliconenvrij
- Blauw

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### **Gebruiksaanwijzing:**

- Goed schudden voor gebruik. 1. Oppervlak gelijkmatig en dun insprayen op ca. 40 cm afstand. 1 minuut laten drogen en dan aftekenen.
2. Resten zijn te verwijderen met Primor.

**Vlekken/resten:** Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Hars in MEK-oplossing

**Kleur:** Blauw

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.